



HAWO INKTEST PRO EU SIEGELNAHTDICHTIGKEITSTEST, 30 STÜCK

zur Überprüfung Ihrer Siegelnaht, gemäß DIN EN ISO 11607-1, Anhang B

Artikelnummer: 206363

Hersteller: hawo

UVP: 45,00 €

Preis: 44,37 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der InkTest PRO EU von Hawo dient als standardisierte Testmethode und geeignetes Verfahren zur Überprüfung der Unversehrtheit (Integrität) der Siegelnaht nach EN ISO 11607-1, Anhang B. Die meisten Tintentests beinhalten das Tensid Triton-X, das seit Januar 2021 in der EU verboten ist. Der InkTest PRO EU enthält kein Triton-X, sondern eine gleichwertige Substanz, die den Tintentest zu einer gleichwertigen Alternative für die zuverlässige Überprüfung von Siegelnähten macht.

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten, wie z.B. Kanäle, werden sofort nach dem Aufdrücken der Einwegkartusche sichtbar. Der komfortable Test erfordert keine weiteren Hilfsmittel und verhindert, dass die Testflüssigkeit auf andere

Gegenstände am Arbeitsplatz oder Kleidung und Haut tropft und übergeht. Die speziell konzipierte Verpackung erlaubt eine sehr einfache Anwendung, die Aluminiumverpackung schützt vor Sonneneinstrahlung.

Durchführung:

1. Schalten Sie das Siegelgerät ein und warten Sie, bis die Solltemperatur erreicht ist. Gegebenenfalls müssen Sie in den Testmodus schalten. 2. Versiegeln Sie das Schlauchmaterial auf einer Seite. 3. Legen Sie den Einwegtintenbeutel in der Folienbeutel ein und versiegeln Sie die vierte Seite. 4. Drücken Sie den Einwegtintenbeutel auf, so dass die Testtinte entweichen kann. 5. Drehen Sie den Beutel so, dass sich die Tinte über alle vier Seiten verteilt. Nach je fünf Sekunden pro Seite erfolgt eine visuelle Kontrolle, ob die Siegelnaht unversehrt ist. Fehler in der Siegelnaht wie z.B. Kanäle, Falten oder offene Stellen werden durch Eindringen der Prüftinte angezeigt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dichtigkeitsprüfung

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-1