



ELMA ELMASTEAM 4.5 BASIC

Dampfstrahlreinigung mit 4,5 bar

Artikelnummer: 207988

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 1.108,91 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Dampfdruck von 4,5 bar des ElmaSteam 4.5 basic ermöglicht eine sichere und effektive Vor- und Endreinigung selbst empfindlicher Teile. Da der Dampf frei von Chemikalien ist und durch seine hohe Temperatur und den hohen Druck wirkt, können Verschmutzungen leicht entfernt werden. Der höhere Wasseranteil im Dampf bei 4,5 bar erleichtert das Schmelzen und Entfernen von Wachsen, verhärteten Fetten und Ölen. Im Bereich Uhren und Schmuck ist der ElmaSteam 4.5 basic ideal zur Reinigung von getragenen und gelagerten Schmuck sowie für Uhrenbänder, Ketten und Ringen mit gefassten Steinen. In Industrie und Werkstatt wird der ElmaSteam 4.5 basic vor allem zur Reinigung von Motorteilen und Werkzeugen während der Überholung eingesetzt. Im zahntechnischen Dentallabor wird der Dampfstrahlreiniger verwendet, um

Prothesen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten während der Fertigung immer wieder zwischenzureinigen. Das Gerät bietet einen Dampfdruck von 4,5 bar bei langer Dampfverfügbarkeit aufgrund seiner starken Heizleistung. Es kann entweder mit einer festen Düse oder einem flexiblen Handstück mit 1,3 m Schlauch verwendet werden. Die Befüllung erfolgt entweder manuell über den integrierten Einfülltrichter oder automatisch bei Geräten mit integrierter Pumpe (Option). Das Gerät verfügt über eine indirekte, langlebige Heizung mit kurzer Aufheizzeit (ca. 30 min bei max. Füllvolumen) und einen robusten Druckkessel aus Spezialwerkstoff. Es bietet hohe Anwendersicherheit, wie durch die TÜV-Typprüfung nach DIN EN 61010-1 bestätigt wurde. Um den Wartungsaufwand und die Serviceintervalle deutlich zu reduzieren, empfiehlt es sich, vollentsalztes oder destilliertes Wasser zu verwenden. Hinweis: Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dampfstrahlgerät

Gewicht: 6,75 kg

Volumen Wassertank: 3,3 Liter

Druck: max. 4,5 bar