



HAWO BALKENSIEGELGERÄT HD 310 WS

dauerbeheizt, kompakt und wartungsarm

Artikelnummer: 201573

Hersteller: hawo

UVP: 996,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Das Balkensiegelgerät hd 310 WS von Hawo wird zum Verschließen von siegelbaren Beuteln und Schläuchen in Praxen und Kliniken genutzt. Die Bauweise des Gerätes ist dieselbe wie beim Balkensiegelgerät hd 320 MS (Art.-Nr. 201572), der einzige Unterschied ist, dass das Gerät dauerbeheizt wird und nicht nur beim Zudrücken des Bügelgriffes beheizt wird.

Die Neigung des Gerätes nach vorne erleichtert den Arbeitsprozess für den Bediener, ebenso der große, ergonomisch geformte Bügelgriff. Diese Faktoren und die kompakte Bauweise sorgen für einen gleichmäßig verteilten Anpressdruck und garantieren so beste Siegelergebnisse. Die kurze Aufheizzeit von weniger als zwei Minuten ermöglicht schnelles Arbeiten, ebenso wie der

integrierte Rollenhalter und die Abschneideeinrichtung, die den Arbeitsprozess erleichtern.

Das Siegelgerät ist geeignet für maximal 250 Millimeter breite Folien der EN 868-4 (siegelbare Papierbeutel) und EN 868-5 (siegelbare Klarsichtbeutel und -schläuche, Aluminiumlaminatfolie) und produziert eine zehn Millimeter breite Siegelnaht. Der integrierte Überhitzungsschutz und die wartungsarme Bauweise machen die Arbeit mit dem hd 310 WS besonders sicher.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 36 x 42 x 22 cm

Stromversorgung: 115/230 V;50/60 Hz

Farbe: Edelstahl

Gewicht: 6,5 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Wartungsintervall: 12 Monate

Siegelnahtbreite: 10 mm

Siegelnahtlänge: 25 cm

Siegelzeit: 2 Sekunden