



HMC EUROPE SICHERHEITSWERKBANK SAFEGUARD PRO

in verschiedenen Größen, TÜV-zertifiziert

Artikelnummer: 202440

Hersteller: HMC-Europe

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Sicherheitswerkbänke der Klasse II von HMC Europe passen sich durch eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten Ihren Laborbedürfnissen an. Die Werkbänke erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Technik und sind TÜV-zertifiziert. Die Handhabung der leisen und stromsparenden Geräte ist komfortabel und einfach und die optionale Fernwartung macht eine schnelle Diagnose bei auftretenden Fehlermeldungen sowie schnellen technischen Support möglich.

Die vielfältigen Ausstattungsoptionen machen eine optimal passende Konfiguration für Ihr Labor möglich. Die Sicherheitsbänke sind individuell anpassbar mit- Fernwartung für schnelles Auslesen von Problemen und raschem technischem Service- Rollen für einfache Kommissionierung (Achtung:

Neueinmessung erforderlich!)- Bodenplatte in einem Stück, nicht geteilt- Rückwand aus Edelstahl- Arbeitsraum standardmäßig aus Edelstahl 304, bei Bedarf auch erhältlich in 316- Selbst schließender Frontscheibe bei Stromausfall durch eine Notfallbatterie (weiterer Gerätebetrieb für 20 Minuten)- USB- und RJ-Anschlüssen zur Dokumentation- Gas- und Wasseranschlüssen Die Werkbänke von HMC Europe sind besonders leise, mit einer Laustärke von weniger als 47 d(BA) bei 0,5 m/s Inflow (Lufteintrittsströmung) und 0,35 m/s Downflow (Umluft) und lassen sich intuitiv über das Touchscreen-Display bedienen. Die elektrisch verstellbare Front-Glasscheibe sowie das optionale Untergestell (elektrisch oder mechanisch höhenverstellbar) sorgen für hohen Arbeitskomfort.

Bei Störungen gemäß den Vorgaben des TÜV Nord sowie DIN EN 12469 erfolgt ein auffälliges optisches und akustisches Warnsignal. Für die Kontrolle von Status- und Alarmmeldungen ist ein gesondertes Display vorhanden; die Sicherheitswerkbänke sind für Reinräume geeignet. Die Werkbank ist schnell einsatzbereit, da sie ständig mit halber Leistung laufen kann, außerdem hält sie dabei den Arbeitsbereich frei von Aerosolen aus der Umgebungsluft. Der niedrige Energieverbrauch der Geräte amortisiert die Anschaffungskosten schon nach kurzer Zeit.

Die rahmenlosen Seitenfenster und die geteilte Bodenplatte aus Edelstahl, die sich einfach entnehmen lässt, ermöglichen eine besonders leichte und gründliche Reinigung. Optional lässt sich die Frontscheibe sogar noch weiter nach unten verstellen und erleichtert so die Reinigung noch mehr. Das standardmäßig stufenlos dimmbare LED-Licht ist angenehm für die Augen und ist so kein Störfaktor bei der täglichen Arbeit. Optional kann UV-Licht genutzt werden, das im Arbeitsraum der Rückwand eingeklappt werden kann, wenn es gerade nicht benötigt wird. Die speziell konzipierte Lüfter-Konstruktion sorgt dafür, dass kaum Vibrationen entstehen, die für Ungenauigkeiten bei der Probenmessung sorgen könnten. Falls nötig, sind dennoch passende Gewichtssteine/Wägesteine erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sicherheitswerkbank

Fachbereich: Labor;Pharma