



## EMAG EM-404 ALUMINIUM- UND DRUCKGUSSREINIGER

500 ml, 2 oder 5 L, für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206785

Hersteller: EMAG

**Preis: ab 12,07 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Das EM-404 Aluminium- und Druckgussreinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Das Reinigungskonzentrat entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Polier- und Verbrennungsrückstände auf Glas, Kunststoff, Leichtmetallen (Motorblöcke, Vergaser etc.) und Metallen. Zur Reinigung werden ein bis fünf Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für fünf bis 20 Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-404 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend. Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

### Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell