



HAWO BALKENSIEGELGERÄT HD 320 MS

wartungsgarm, energiesparend und kompakt

Artikelnummer: 201572

Hersteller: hawo

UVP: 996,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Das Balkensiegelgerät (Impulsschweißgerät) hd 320 MS von Hawo wird zum Verschließen von siegelbaren Beuteln und Schläuchen in Praxen und Kliniken genutzt. Die Bauweise des Gerätes ist dieselbe wie beim Balkensiegelgerät hd 310 WS (Art.-Nr. 201573), der einzige Unterschied ist, dass das Gerät nicht dauerbeheizt wird, sondern nur beim Zudrücken des Bügelgriffes siegelt. Die Neigung des Gerätes nach vorne erleichtert den Arbeitsprozess für den Bediener, ebenso der große, ergonomisch geformte Bügelgriff. Diese Faktoren und die kompakte Bauweise sorgen für einen gleichmäßig verteilten Anpressdruck und garantieren so beste Siegelergebnisse. Die kurze Aufheizzeit von weniger als zwei Minuten ermöglicht schnelles Arbeiten, ebenso wie der

integrierte Rollenhalter und die Abschneideeinrichtung, die den Arbeitsprozess erleichtern.

Das Siegelgerät ist geeignet für maximal 250 Millimeter breite Folien der EN 868-4 (siegelbare Papierbeutel) und EN 868-5 (siegelbare Klarsichtbeutel und -schläuche, Aluminiumlaminatfolie) und produziert eine acht Millimeter breite Siegelnaht. Der integrierte Überhitzungsschutz und die wartungsarme Bauweise machen die Arbeit mit dem hd 320 MS besonders sicher.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 36 x 42 x 22 cm

Stromversorgung: 115/230 V;50/60 Hz

Farbe: Edelstahl

Gewicht: 8 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Wartungsintervall: 12 Monate

Siegelnahtbreite: 8 mm

Siegelnahtlänge: 25 cm

Siegelzeit: Einstellbar