



HAWO DURCHLAUFSIEGELGERÄT HM 880 DC-V

validierbar, mit internem Drucker

Artikelnummer: 201555

Hersteller: hawo

UVP: 3.990,00 €

Preis: 3.674,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das hm 880 DC-V ist ein validierbares Durchlaufsiegelgerät mit integriertem Drucker und hawo IntelligentScan. Damit erfüllt es alle Voraussetzungen für die Prozessvalidierung nach EN ISO 11067-2, die Anforderungen der DGSV-Leitlinie zur Validierung des Siegelprozesses sowie die Anforderungen der KRINKO/BfArM Empfehlung.

Die zentrale Bedieneinheit, bestehend aus übersichtlicher Tastatur und kontrastreichem LCD-Display, ermöglicht eine leichte und komfortable Bedienung der Gerätefunktionen und Einstellungen. Neben dem Display kann das Gerät auch über hawo IntelligentScan (Barcodescanner) programmiert und bedient werden.

Während dem Siegelprozess werden die kritischen Parameter Siegeltemperatur, Anpressdruck und Durchlaufgeschwindigkeit automatisch überwacht. Bei Abweichungen ertönt ein akustisches Signal und der Siegelprozess wird unterbrochen. Mehrere PC-Schnittstellen zur Anbindung an die Praxissoftware machen die Prozess- und Chargendokumentation besonders einfach und komfortabel.

Der integrierte Drucker ermöglicht den Druck von normativ geforderten Informationen (DIN 58953-7) direkt auf die Verpackung, schon während des Siegelprozesses. Das einzeilige Druckwerk ist mit FontMatic ausgestattet. Dadurch wird die Breite des Siegelmaterials erkannt, die Schriftgröße angepasst und so verhindert, dass über den Folienrand hinaus gedruckt wird. Die Durchlaufgeschwindigkeit von zehn Metern pro Minute mit einer Anpresskraft von 100 N bei einer Siegeltemperatur von max. 220° C garantiert eine effiziente und reproduzierbare Verpackung bei hohem Instrumentenaufkommen.

Weitere Vorteile des hm 880 DC-V sind das hawoflex-Siegelsystem, das sich an jede Materialdicke anpasst und für optimale Verschlussicherheit und Siegelnahtfestigkeit sorgt, die ideale Ausnutzung der Arbeitsfläche und die robuste, langlebige Verarbeitung und der minimale Wartungsaufwand durch sehr wenige Verschleißteile.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal für eine Validierung erforderlich sind. Sofern Sie eine Validierung des Geräts benötigen, ist somit die Inbetriebnahme unerlässlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Durchlaufsiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 26 x 71 x 24 cm

Stromversorgung: 100-240 V;50/60 Hz

Farbe: Edelstahl

Gewicht: 21 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: Validierbar

Verbindung: RS 232;USB;Ethernet

Wartungsintervall: 12 Monate

Siegelnahtbreite: 12 mm

Siegelnahtlänge: Unbegrenzt

Durchlaufgeschwindigkeit: 5-13 m / Min..